

Vitascan eVue - uma solução autónoma portátil.

Concebida para ser portátil, a sua integração sem esforço garante que os prestadores de cuidados de saúde podem melhorar os cuidados aos doentes com a máxima eficiência. Distingue-se como a melhor seleção para os cuidados de saúde primários.

Caraterísticas

BladderVue™ integrado

Tecnologia melhorada de deteção da bexiga

Ecrã brilhante de 10,1 polegadas

Tecnologia tátil capacitiva

Suporta luvas de látex

Sonda 3D robusta e exacta

Teste de queda de acordo com a norma IEC 60601-1

Incorporado

Tutorial

Impressora

Programa de teste da sonda

Opcional

Leitor de código de barras

- Mala de transporte



Scanner de bexiga compacto para procura em movimento.

Conectividade Wi-Fi segura com autenticação baseada em certificado.

Bateria avançada **Gestão de energia**.

Bateria amiga do ambiente, não tóxica e sem metais pesados.

Otimizar a utilização

- Não é necessária calibração de rotina
- Teste de verificação e diagnóstico da sonda de bordo
- Atualização de software via USB
- Wi-Fi para transferência automática do relatório para HER
- Em linha Learning Hub para operadores
- Baixo custo de vida do produto
- Concebido para o controlo de infeções
- Curso gratuito de EBME para fabricantes

Peso e dimensões

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|
| • consola eVue: | 1,77 kg | 26,3 x 22,7 x 12,5 cm |
| • Amostra: | 380 g | v18,5 x 4,5 x 4,5 cm |

Especificações técnicas

Gama de volumes	0 - 1000 mL
Exatidão	+/- 7,5%* em volumes superiores a 100 mL +/- 7,5* mL em volumes inferiores a 100mL
Frequência da sonda	3.45 MHz
Método de digitalização	Setor, 180 graus
Posições de rotação	12 ou 24 posições rotativas
Ângulo de varrimento	130 graus
Conectividade Wi-Fi	Sim
Gestão da bateria	Desligamento automático Ecrã regulável
Resolução do ecrã	10.1 polegada , 1280 x 800 Pixéis
Brilho do ecrã	900 - 1000 cd/mA
Química da bateria	LiFePO 4
Ciclos da bateria	2500 Ciclos de carga/descarga
Ensaio de queda	Norma IEC 60601-1, 15.3.4.1
Tensão de entrada	100-240 VAC, 50-60 Hz
PSU incorporada	Sim



*Vitascan eVue utilizado de acordo com as instruções indicadas, utilizando um fantoma Vitacon equivalente a tecido.