

Koe tarkkuus ja luotettavuus **Vitascan cVue** -virtsarakkoskannerin avulla. Se on suunniteltu sairaalaympäristöjä ajatellen, ja sen saumaton ja turvallinen integrointi varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat optimoida potilaan hoidon tehokkaasti.

Ominaisuudet

BladderVue™ integroitu

Parannettu virtsarakon tunnistustekniikka

Kirkas 10,1 tuuman näyttö

Kapasitiivinen kosketustekniikka
Tukee lateksikäsineitä

Vankka ja tarkka 3D-mittauslaite

Pudotustestattu standardin IEC 60601-1 mukaisesti

Sulautettu

Tutorial
Koettimen testiohjelma

Valinnainen

Ostoskärryn tulostin
Viivakoodinlukija



Turvallinen Wi-Fi -yhteys varmennepohjaisella todennuksella.

Virtsarakon skanneri on suunniteltu **Sairaala** ympäristöön.

Kehittynyt akun **Virran** hallinta.

Ympäristöystävällinen akku, myrkytön eikä sisällä raskasmetalleja.

Optimoi käyttö

- Rutiinikalibrointia ei tarvita
- Koettimen sisäinen diagnostiikka ja varmennustesti
- Ohjelmiston päivitys USB:n kautta
- Wi-Fi-yhteys automaattista siirtoa varten HER:lle
- On-line Lansitsevat Hub operaattoreille
- Alhaiset tuotteen elinkaarikustannukset.
- Suunniteltu infektioiden torjuntaa varten
- Ilmainen valmistaja EBME-kurssi

Paino ja mitat

- cVue-konsoli: 1,70 kg 26,3 x 22,7 x 12,5 cm
- Näyte: 380 g 18,5 x 4,5 x 4,5 cm

Tekninen eritelmä

Äänenvoimakkuusalue	0 - 1000 ml
Tarkkuus	Yli 100 ml tilavuuksissa +/- 7,5 %* Alle 100 ml tilavuuksissa +/- 7,5 ml*
Koettimen taajuus	3.45 MHz
Skannausmenetelmä	Sektori, 180 astetta
Pyörimisasennot	12 tai 24 pyörivät asennot
Pyyhkäisykulma	130 astetta
Wi-Fi-yhteys	Kyllä
Akun hallinta	Automaattinen sammutus Himmennettävä näyttö
Näytön resoluutio	10.1 tuuma, 1280 x 800 Pikseliä
Näytön kirkkaus	900 - 1000 cd/mA
Akun kemia	LiFePO 4
Akun sykli	2500 Lataus-/purkaussykli
Pudotustesti	IEC 60601-1 -standardin 15.3.4.1
Tulojännite	100-240 VAC, 50-60 Hz
Sulautettu verkkolaite	Kyllä



*Vitascan cVue -laitetta käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, käyttäen Vitaccon-kudossekvivalenttia fantomia.